



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Sockel	PGJX28		3,5 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)	Systemleistung	700 W
		Lampenstrom (Nom)	10,8 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	48.000 lm	Produktdaten	
Nennlichtausbeute (Nom)	68,5 lm/W	Bestell-Produktname	MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16
Farbkoordinate X (Nom)	289	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16
Farbkoordinate Y (nom.)	308	Gesamt-Produktcode	871829114103700
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K		
Farbwiedergabeindex (CRI)	72		

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Bestellcode	14103700
Material-Nr. (12NC)	928194105114
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,053 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291141037

Zähler - Pakete pro Außenkarton	16
EAN Umverpackung	8718291141044

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

