



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Sockel	PGJX28		3,8 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)	Systemleistung	700 W
		Lampenstrom (Nom)	10,2 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	1	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	53.400 lm	Produktdaten	
Nennlichtausbeute (Nom)	76,3 lm/W	Bestell-Produktname	MSR Gold 700/1 MiniFastFit 1CT/4
Farbkoordinate X (Nom)	328	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4
Farbkoordinate Y (nom.)	335	Gesamt-Produktcode	871829169663600
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K		
Farbwiedergabeindex (CRI)	73		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Bestellcode	69663600
Material-Nr. (12NC)	928197405115
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,052 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291696636

Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291696643

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	23,2	3,8	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
700/1	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

