



MSR GOLD

MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX28
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	2
Flux lumineux (min.)	44 000 lm
Flux lumineux	48 000 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	68,5 lm/W
Coordonnée chromatique X	300
Coordonnée chromatique Y	324
Température de couleur corrélée (nom.)	7200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	75
Longueur d'arc O (nom.)	3,8 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	700 W
Courant lampe (nom.)	10,2 A


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Nom de produit complet	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Code EOC	871829122117300
Code de commande	22117300
Code 12NC	928199905115
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,052 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718291221173

MSR GOLD


Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291221180

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700/2	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

