



Cebadores para fluorescencia

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT


Gama de arrancadores de interruptor incandescente de calidad superior para encender lámparas fluorescentes con balasto electromagnético.

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	4 65 W
Voltaje (nom.)	220-240 V
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT
Nombre completo del producto	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT
Full EOC	871150069769126
Código de pedido	69769126
Código 12NC	928392220202
Código local	PHS10
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	7,000 g
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500697691
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	500
Embalaje con código EAN/UPC	8711500698407

Cebadores para fluorescencia

Plano de dimensiones



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

