



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 2000/1 FastFit

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	PGJX50	Systemleistung	2.000 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lampenstrom (Nom)	18,2 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom (min.)	155.000 lm	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	172.000 lm		
Nennlichtausbeute (Nom)	86 lm/W	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	329	Bestell-Produktname	MSR Gold 2000/1 FastFit 1CT/8
Farbkoordinate Y (nom.)	333	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 2000/1 FastFit
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K	Gesamt-Produktcode	871869667944900
Farbwiedergabeindex (CRI)	90	Bestellcode	67944900
Bogenlänge O (Nom)	7 mm	Material-Nr. (12NC)	928410105114
		Anzahl pro Verpackung	1
		Nettogewicht (Einzelteil)	138.000 g
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696679449

# MSR Gold™ FastFit

Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8718696679456

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L	L	C (max)	F
MSR Gold 2000/1 FastFit 1CT/8	34 mm	8 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

