

# Ecofit Ledtubes T8

## 16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

### Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED

Teknis Lampu	
Kode Warna	740 [CCT of 4000K]
Sudut Cahaya (Nom)	240 °
Flux Cahaya	1.600 lm
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100,00 lm/W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Konsistensi Warna	<7
Indeks renderasi warna (CRI)	73
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz

Konsumsi Daya	16 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0,5
Tegangan (Nom)	220-240 V
Kompatibilitas Pemberat	EM

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
T-Case Maksimum (Nom)	60 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Material Bohlam	Kaca
Panjang Produk	1.200 mm
Bentuk Bohlam	T8

# Ecofit Ledtubes T8

## Penyetujuan dan Aplikasi


Produk Hemat energi	Ya
Sesuai Untuk Lampu Aksesoris	Tidak
Tanda Persetujuan	Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	16 kWh
Sesuai EU RoHS	Ya
EyeComfort	Y
Inovasi LED	EyeComfort

## Data Produk

Nama produk pesanan	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube
---------------------	--



Nama lengkap produk	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube
Kode produk lengkap	871869652501200
Kode urutan	929001184508
No. Material (12NC)	929001184508
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Berat Bersih (Bagian)	0,170 kg
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696525012
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696525029

## Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	25,68 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm	1.212 mm	27,8 mm

## Photometric data




Light Distribution Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

General uniform lighting - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G


# Ecofit Ledtubes T8

## Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G


## Lifetime




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

## Ecofit Ledtubes T8

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

