



Essential LEDtube

LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube là bóng đèn tuýp LED phù hợp để thay thế cho bóng đèn huỳnh quang T8. Sản phẩm này mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho mục đích chiếu sáng chung, đồng thời tiết kiệm năng lượng nhanh chóng – là giải pháp thân thiện với môi trường.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung			
Đế dui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Tuổi thọ danh định	15.000 h	Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Chu kỳ bật/tắt	50.000	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,5
Công nghệ chiếu sáng	LED	Điện áp (Danh định)	220-240 V
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Nhiệt độ	
Mã màu	740 [CCT of 4000K]	Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 45 °C
Góc chùm sáng (Danh định)	240 °	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	60 °C
Quang thông	1.600 lm	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K	Cơ khí và vỏ đèn	
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100,00 lm/W	Chiều dài sản phẩm	1.200 mm
Độ đồng nhất màu sắc	<7	Phê duyệt và ứng dụng	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	73	Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %	Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Vận hành và điện		Đấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Tần số dòng	50 to 60 Hz	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	16 kWh
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz	Dữ liệu sản phẩm	
Mức tiêu thụ điện	16 W	Tên sản phẩm khác	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube

Tên sản phẩm đầy đủ	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G
Mã sản phẩm đầy đủ	871869659996900
Mã đơn hàng	929001184538
Số vật liệu (12NC)	929001184538
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1



EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696599969
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	8718696599976

Bản vẽ kích thước




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 1200mm	25,68	28 mm	1.198	1.205	1.212	1.212	27,8
16W 740 T8 AP I G	mm		mm	mm	mm	mm	mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Light Distribution Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G


General uniform lighting - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G



Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G



Essential LEDtube

Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G

Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube

