

# Ecofit Ledtubes T8

## 16W (36W) G13 Cool daylight Linear tube

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

### Product data

| Informasi Umum                         |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Tutup-Dasar                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Nominal masa pakai                     | 15.000 jam                      |
| Siklus Sakelar                         | 50.000                          |
| Nilai Masa Pakai (Jam)                 | 15.000 jam                      |
| Teknologi Pencahayaan                  | LED                             |
| Teknis Lampu                           |                                 |
| Kode Warna                             | 765 [CCT of 6500K]              |
| Sudut Cahaya (Nom)                     | 240 °                           |
| Flux Cahaya                            | 1.600 lm                        |
| Penandaan Warna                        | Cool Daylight                   |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom)        | 100,00 lm/W                     |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom)           | 6500 K                          |
| Konsistensi Warna                      | <7                              |
| Indeks renderasi warna (CRI)           | 73                              |
| LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom) | 70 %                            |
| Pengoperasian dan Kelistrikan          |                                 |
| Frekuensi Garis                        | 50 to 60 Hz                     |
| Frekuensi Input                        | 50 hingga 60 Hz                 |
| Konsumsi Daya                          | 16 W                            |

| Waktu Mulai (Nom)                 | 0,5 s               |
|-----------------------------------|---------------------|
| Waktu pemanasan hingga 60% cahaya | 0.5 s               |
| Faktor Daya (Fraksi)              | 0.5                 |
| Tegangan (Nom)                    | 220-240 V           |
| Kompatibilitas Pemberat           | EM                  |
| Suhu                              |                     |
| Kisaran suhu ambien               | -20 °C hingga 45 °C |
| T-Case Maksimum (Nom)             | 60 °C               |
| Kontrol dan Peredupan             |                     |
| Dapat diredupkan                  | Tidak               |
| Mekanis dan Housing               |                     |
| Lapisan bohlam                    | Suram               |
| Material Bohlam                   | Kaca                |
| Panjang Produk                    | 1.200 mm            |
| Bentuk Bohlam                     | T8                  |
| Penyetujuan dan Aplikasi          |                     |
| Produk Hemat energi               | Ya                  |
| Sesuai Untuk Lampu Aksen          | Tidak               |

Ecofit Ledtubes T8


|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tanda Persetujuan            | Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur |
| Penggunaan Energi kWh/1000 h | 16 kWh                           |
| Sesuai EU RoHS               | Ya                               |
| EyeComfort                   | Y                                |
| Inovasi LED                  | EyeComfort                       |

Data Produk

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Nama produk pesanan | 16W (36W) G13 Cool daylight Linear tube |
| Nama lengkap produk | 16W (36W) G13 Cool daylight Linear tube |
| Kode produk lengkap | 871869652503600                         |



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Kode urutan                           | 929001184608  |
| No. Material (12NC)                   | 929001184608  |
| Numerator - Jumlah Per Pak            | 1             |
| Berat Bersih (Bagian)                 | 0,170 kg      |
| EAN/UPC - Produk/Kantung              | 8718696525036 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 10            |
| EAN/UPC - Kantung                     | 8718696525043 |

Dimensional drawing



| Product       | D1    | D2    | A1    | A2    | A3    | C     | D    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 16W (36W) G13 | 25,68 | 28 mm | 1.198 | 1.205 | 1.212 | 1.212 | 27,8 |
| Cool daylight | mm    |       | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| Linear tube   |       |       |       |       |       |       |      |

Photometric data




General uniform lighting - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Light Distribution Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G


Ecofit Ledtubes T8

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G


Lifetime




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

