



# Ecofit Ledtubes T8

## 8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

### Product data

Informasi Umum			
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Konsumsi Daya	8 W
Nominal masa pakai	15.000 jam	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Siklus Sakelar	50.000	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam	Faktor Daya (Fraksi)	0,5
Teknologi Pencahayaan	LED	Tegangan (Nom)	220-240 V
		Kompatibilitas Pemberat	EM
Teknis Lampu		Suhu	
Kode Warna	740 [CCT of 4000K]	Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
Sudut Cahaya (Nom)	240 °	T-Case Maksimum (Nom)	60 °C
Flux Cahaya	800 lm		
Penandaan Warna	Cool White (CW)	Kontrol dan Peredupan	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100,00 lm/W	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K		
Konsistensi Warna	<7	Mekanis dan Housing	
Indeks renderasi warna (CRI)	73	Lapisan bohlam	Suram
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %	Material Bohlam	Kaca
		Panjang Produk	600 mm
		Bentuk Bohlam	T8
Pengoperasian dan Kelistrikan			
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz		
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz		

# Ecofit Ledtubes T8


Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	Ya
Sesuai Untuk Lampu Aksesoris	Tidak
Tanda Persetujuan	Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	8 kWh
Sesuai EU RoHS	Ya
EyeComfort	Y
Inovasi LED	EyeComfort

Data Produk	
Nama produk pesanan	8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube



Nama lengkap produk	8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube
Kode produk lengkap	871869652505000
Kode urutan	929001184708
No. Material (12NC)	929001184708
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Berat Bersih (Bagian)	0,090 kg
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696525050
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696525067

## Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm	602,5 mm	27,8 mm

## Photometric data




General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G


# Ecofit Ledtubes T8

## Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G


## Lifetime




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

## Ecofit Ledtubes T8

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

