



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

## LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

La lampe à incandescence appartient peut-être au passé, mais son côté chaleureux étincelant et sa forme élégante sont indémodables. Vous pouvez désormais retrouver le design et l'atmosphère de l'incandescence grâce à la nouvelle gamme Classic LED Filament, disponible en formes standards, flammes ou sphériques.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	104,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	4,5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387365
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort

## Données du produit

Nom du produit de la commande	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb
-------------------------------	---


Nom de produit complet	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Code EOC	871869641965601
Code de commande	41965601
Code 12NC	929001242982
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,040 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718696419656
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696733806

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

