



CorePro GLass LED-Lampen

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
Socket	E27	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Schaltzyklus	30.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Systemleistung	4,5 W
Lichtstrom	470 lm	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	40 W
Nennlichtausbeute (Nom)	104,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro GLass LED-Lampen

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
------------------	------

Kolbenform	A60
------------	-----

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
---------------------------------	-------

EPREL Registrierungsnummer	387365
----------------------------	--------

CE-Zeichen	Ja
------------	----

EU RoHS-konform	Ja
-----------------	----

EyeComfort	Ja
------------	----

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten No
möglich

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
---------------------	---

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
--------------------------------	---

Gesamt-Produktcode	871951436130000
--------------------	-----------------

Bestellcode	36130000
-------------	----------

Material-Nr. (12NC)	929001242992
---------------------	--------------

Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---


Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg
---------------------------	----------

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514361300
-------------------------	---------------

Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
---------------------------------	----

EAN Umverpackung	8719514361317
------------------	---------------


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

CorePro GLass LED-Lampen


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

CorePro GLass LED-Lampen

