



# Classic LED Lamps



## LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Matowe bańki LED Classic zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie pozwalają zmniejszyć koszty energii o około 90%. Charakterystyczne kształty matowych baniek LED Classic stanowią idealne uzupełnienie każdej oprawy.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	30 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	806 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	60 mA

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	A60


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	1825136
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

## Classic LED Lamps

Innowacje w zakresie technologii LED	EyeComfort
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	Żarówka – 7 W (60 W), E27, ciepła biel, bez możliwości przyciemniania
Pełna nazwa produktu	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Full EOC	871869647218701
Kod zamówienia	47218701


Materiał Nr (12NC)	929001243082
Numerátor – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,040 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696472187
Numerátor – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696733820

### Rysunki techniczne




Product	D	C
Żarówka – 7 W (60 W), E27, ciepła biel, bez możliwości przyciemniania	60 mm	110 mm


### Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour – LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10





Light Distribution Diagram – LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



General uniform lighting – LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

# Classic LED Lamps

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

