



# Foco para fiestas

## 13.5PAR38/PER/BLEUE/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Los Philips PAR 38 de 13.5 vatios brindan una luz brillante y colorida, perfecta para ocasiones especiales, fiestas y festividades. Estas luces PAR 38 están disponibles en hasta cuatro colores diferentes y ofrecen un toque festivo a la iluminación del hogar. Ilumina tu casa y celebra con color usando estos focos LED de bajo consumo.

### Datos del producto

| Información general                             |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tapa-base                                       | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Vida útil nominal                               | 10,950 hora(s)                    |
| Ciclo del interruptor                           | 10,000                            |
| Vida útil promedio (horas)                      | 10,950 hora(s)                    |
| Lighting Technology                             | LED                               |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí                                |
| Información técnica sobre la luz                |                                   |
| Código de color                                 | Blue                              |
| Designación de color                            | Azul                              |
| Consistencia de color                           | < 6                               |
| Índice de producción de color (IRC)             | -                                 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %                              |
| Operación y aspectos eléctricos                 |                                   |
| Frecuencia de línea                             | 60 Hz                             |
| Frecuencia de entrada                           | 60 Hz                             |
| Consumo de energía                              | 13.5 W                            |
| Corriente de la lámpara (nominal)               | 165 mA                            |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0.5 s                             |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s                             |


| Factor de potencia (fracción)   | 0.5                        |
|---------------------------------|----------------------------|
| Voltaje (nominal)               | 120 V                      |
| Tipo UL                         | Sí                         |
| Temperatura                     |                            |
| Rango de temperatura ambiente   | -20 °C a 45 °C             |
| T° estuche máxima (nominal)     | 65 °C                      |
| Controles y atenuación          |                            |
| Regulable                       | No                         |
| Mecánica y carcasa              |                            |
| Acabado de la luz               | Blanco                     |
| Material del foco               | Cristal                    |
| Forma del foco                  | PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm] |
| Aprobación y aplicación         |                            |
| Apto para iluminación acentuada | Sí                         |
| EyeComfort                      | Sí                         |
| Cumple con el T20               | N/A                        |

Foco para fiestas

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Condiciones de aplicación            |                                           |
| se puede usar en luminarias cerradas | Yes                                       |
| Información del producto             |                                           |
| Nombre del producto del pedido       | 13.5PAR38/PER/<br>BLUE/G/E26/ND/ULW 3/1PF |
| Nombre del producto completo         | 13.5PAR38/PER/<br>BLUE/G/E26/ND/ULW 3/1PF |



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código del pedido                    | 929001306533   |
| N.º de material (12NC)               | 929001306533   |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1              |
| EAN/UPC: producto/caja               | 046677568269   |
| Numerador: paquetes por caja externa | 3              |
| EAN/UPC - Caja                       | 50046677568264 |

Plano de dimensiones



| Product                               | D      | C      |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 13.5PAR38/PER/BLUE/G/E26/ND/ULW 3/1PF | 122 mm | 132 mm |


Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 13.5PAR38/PER/BLUE/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Accent Lighting Spots - 13.5PAR38/PER/BLUE/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 13.5PAR38/PER/BUE/G/E26/ND/ULW 3/1PF



Life Expectancy Diagram - 13.5PAR38/PER/BUE/G/E26/ND/ULW 3/1PF

