



Kronljus-LED



LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Philips Candle Dimmable LED-ljuskällor skapar en dekorativ energibesparande stämning med den eleganta effekten av glödlampor. Ljusen finns med böjd, trubbig och flamformad spets och deras unika utformning ger ljus i alla riktningar, så att belysningsdesignern får ett alternativ med lång livslängd som kan användas i stället för standardglödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	150 lm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88,00 lm/W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	1,7 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	15 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	T25

Kronljus-LED

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	391879
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6
-------------------------	-----------------------------------



Fullständigt produktnamn	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6
Full EOC	871869977193501
Beskrivning av lokal kod	8296072
Beställningsnummer	929001325755
Materialnummer (12NC)	929001325755
Lokal kod	8296072
Räknare – antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,014 kg
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699771935
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718699772741

Måttskiss



Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram – LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

General uniform lighting – LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Kronljus-LED

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

