



LED-Kerzenlampe



LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Philips Candle Dimmable LED-Lampen bieten ein dekoratives, energiesparendes Ambiente mit der eleganten Wirkung von Glühkerzen. Erhältlich in gebogenen, stumpfen und flammenden Kerzen, ihr einzigartiges Design sorgt für Licht in alle Richtungen und bietet Lichtplanern eine langlebige Alternative zu herkömmlichen Glühlampen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	78,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1


Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	3,2 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

LED-Kerzenlampe

Kolbenform	T25 [T 25 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	391880
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4



Gesamtbezeichnung des Produkts	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869977195900
Bestellcode	77195900
Material-Nr. (12NC)	929001325855
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699771959
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699771966

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

General uniform lighting - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4


LED-Kerzenlampe

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

