



Ampoule flamme LED



LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Les lampes LED à ampoule flamme de Philips créent une ambiance décorative économe en énergie grâce à la touche d'élégance qu'apportent les lampes flammes. Différentes formes d'extrémité sont disponibles : courbée, arrondie ou en forme de flamme. Leur design unique éclaire dans toutes les directions, offrant aux concepteurs lumière une alternative durable aux sources incandescentes traditionnelles.

Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Culot	E14	RG0	
Durée de vie nominale	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	3,2 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	35 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	25 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Facteur de puissance (fraction)	0.4
Flux lumineux	250 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	78,00 lm/W	Température	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Commandes et gradation	
Cohérence des couleurs	<6	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Mécanique et boîtier	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Finition ampoule	Dépoli
Valeur de scintillement (PstLM)	1		
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4		

Ampoule flamme LED

Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	T25

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391880
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit


Nom du produit de la commande	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Nom de produit complet	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Code EOC	871869977195900
Code de commande	77195900
Code 12NC	929001325855
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,020 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718699771959
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699771966

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4



General uniform lighting - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4


Ampoule flamme LED

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Durée de vie



LED Candle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND



Lumen Maintenance Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

