



Kronljus-LED



LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Philips Candle Dimmable LED-ljuskällor skapar en dekorativ energibesparande stämning med den eleganta effekten av glödlampor. Ljusen finns med böjd, trubbig och flamformad spets och deras unika utformning ger ljus i alla riktningar, så att belysningsdesignern får ett alternativ med lång livslängd som kan användas i stället för standardglödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	250 lm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,2 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

Kronljus-LED

Lampform	T25
----------	-----

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	G
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391880
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsprodukt	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
---------------------	--------------------------------



Fullständigt produkt	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Full EOC	871869977195900
Beskrivning av lokal kod	8295889
Beställningsnummer	929001325855
Materialnummer (12NC)	929001325855
Lokal kod	8295889
Räknare - antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,020 kg
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699771959
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699771966

Måttskiss



Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

General uniform lighting - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4


Kronljus-LED

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Livslängd



LED Candle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND



Lumen Maintenance Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

