



# Lampes CorePro LEDlinear R7S



## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	950 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	126,67 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	104 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Autre

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465219
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

## Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
-------------------------------	---



Nom de produit complet	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Code EOC	871869671394500
Code de commande	71394500
Code 12NC	929001339002
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,045 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718696713945
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696713952

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

## Données photométriques




© 2023 Luminaire 111 | Philips Lighting B.V. | Page 11

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

