



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	R7S [R7s]	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Flackerwert (PstLM)	1
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch	7,5 W
Lichtstrom	950 lm	Lampenstrom (Nom)	70 mA
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Äquivalente Leistung	60 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	126 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	104 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Klarer Kunststoff
Kolbenform	Linear
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh


EPREL Registrierungsnummer	391882
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4
Gesamt-Produktcode	871869977367000
Bestellcode	77367000
Material-Nr. (12NC)	929001339003
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699773670
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699773687

Abmessungsskizzen



Product
LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Accent Lighting Spots - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

