



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (Nom)	109,00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	4,3 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387382
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen	No
Leuchten möglich	

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Gesamt-Produktcode	871951434718200
Bestellcode	34718200
Material-Nr. (12NC)	929001345392
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347182
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347199



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

