



# Lumânări și lustre LED clasice cu filament



## LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Având un design clasic tradițional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu lumânările și lustrele tradiționale.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (nominal) (nom.)	109 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,3 W
Curent lampă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C

# Lumânări și lustre LED clasice cu filament

## Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

## Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	P45

## Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387384
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort


## Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

## Date despre produs


Nume comandă produs	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Numele complet al produsului	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976343500
Cod de comandă	76343500
Număr material (12NC)	929001345555
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	0,018 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699763435
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699763442

## Cote




Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

## Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4



General uniform lighting - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

# Lumânări și lustre LED clasice cu filament

## Date fotometrice



Light Distribution Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

