



Classic filament LED candles and lusters

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109 lm/W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Classic filament LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	P45

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387384
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
-------------------------	--


Fullständigt produktnamn	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976343500
Beskrivning av lokal kod	8296344
Beställningsnummer	929001345555
Materialnummer (12NC)	929001345555
Lokal kod	8296344
Räknare - antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,018 kg
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699763435
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699763442

Måttskiss




Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4



General uniform lighting - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4


Classic filament LED candles and lusters

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

