



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	35 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P45

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387386
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Full EOC	871951434722900
Bestelcode	8719514347229
Materiaalnr. (12NC)	929001345792
Lokale code	34722900
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347229
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347236

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

