



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	R7s
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	2.000 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	142,86 lm/W
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik	
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	14 W
Lampenstrom (Nom)	75 mA
Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
-------------------------	--------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Linear
------------	--------

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	397582
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


## Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich

## Produktdaten



Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Gesamt-Produktcode	871869671400300
Bestellcode	71400300
Material-Nr. (12NC)	929001353602
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696714003
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696714010

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

## Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

