



# Lampes CorePro LEDlinear R7S



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2 000 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	142,86 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	100 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Linéaire

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397583
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

## Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
-------------------------------	--



Nom de produit complet	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Code EOC	871869671406500
Code de commande	71406500
Code 12NC	929001353702
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,095 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696714065
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696714072

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

