



LED Dusk to Dawn



LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Philips' Dusk to Dawn A19-lampe er udstyret med en indbygget sensor, der automatisk tænder lyset når solen går ned, og slukker lyset ved solopgang.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Nominal levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	250 °
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz
Strømforbrug	7,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	80 mA

Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	230 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	A19
Nettovægt (stykke)	0,060 kg


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL registreringsnummer	391894
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

LED Dusk to Dawn

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Det fulde produktnavn	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	87186997826900



Beskrivelse af lokal kode	2057812171
Ordrekode	929001383631
Materialenr. (12NC)	929001383631
Lokal ordrekode	2057812171
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699782696
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699782702

Målskitse



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

LED Dusk to Dawn

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

