



LED van zonsondergang tot zonsopkomst

LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

De Philips Dusk to Dawn A19-lamp is uitgerust met een ingebouwde lichtsensor die het licht automatisch inschakelt zodra de zon ondergaat en uitschakelt zodra de zon opkomt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	250 graden
Lichtstroom	806 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	107,00 lm/W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	7,5 W
Lampstroom (nom.)	80 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	230 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C

LED van zonsondergang tot zonsopkomst

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	A19

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	391894
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	EyeComfort


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Volledige productnaam	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869978269600
Bestelcode	8718699782696
Materiaalnr. (12NC)	929001383631
Lokale code	78269600
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,060 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718699782696
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699782702

Maatschets



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

LED van zonsondergang tot zonsopkomst

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND
SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

