



# LED Dusk to Dawn



## LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Lampa Philips Dusk to Dawn A19 este echipată cu un senzor de lumină încorporat, care aprinde luminile automat la apusul soarelui și le stinge la răsărit.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	250°
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (nominal) (nom.)	107,00 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Consum de curent	7,5 W
Curent lampă (nom.)	80 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	230 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	75 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Formă bec	A19

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh

# LED Dusk to Dawn

Număr de înregistrare EPREL	391894
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Inova ii LED	EyeComfort

## Condi ii de utilizare


poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

## Date despre produs

Nume comandă produs	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Numele complet al produsului	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4



Full EOC	871869978269600
Cod de comandă	78269600
Număr material (12NC)	929001383631
Numărător – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	0,060 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699782696
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699782702

## Cote



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

## Date fotometrice




General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

# LED Dusk to Dawn

## Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

