



LED σούρουπου έως την αυγή

LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Ο λαμπτήρας Philips Dusk to Dawn A19 είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός που ανάβει αυτόματα τα φώτα σας με τη δύση του ηλίου και τους σβήνει με την ανατολή του ηλίου.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	250 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	806 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	124,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	6,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	80 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,7
Τάση (ονομ.)	230 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	75 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

LED σούρουπου έως την αυγή

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat
Σχήμα λαμπτήρα	A19 [A 19 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	7 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	391895
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
-----------------------------	-----------------------------------


Πλήρες όνομα προϊόντος	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
Full EOC	871869978271900
Κωδικός παραγγελίας	78271900
Αρ. υλικού (12NC)	929001383731
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699782719
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718699782726

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4



Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

LED σούρουπου έως την αυγή

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

