


PHILIPS

Lighting



Classic filament LEDbulbs

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | |
|---|--------------------|
| Βάση-κάλυμμα | E27 [E27] |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής | 15.000 h |
| Κύκλος λειτουργίας | 20.000 |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες) | 15.000 h |
| Lighting Technology | LED |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής | Sphere |
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ | Ναι |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | |
| Κωδικός χρώματος | 827 [CCT of 2700K] |
| Φωτεινή ροή | 806 lm |
| Ανάθεση χρωμάτων | Θερμό λευκό (WW) |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 2700 K |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 115,00 lm/W |
| Συνάφεια χρωμάτων | <6 |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80 |
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 % |

| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) | 1 |
|--|--------------|
| Στροβοσκοπικό εφέ | 0,4 |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας | 7 W |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 60 mA |
| Αντίστοιχη ισχύς | 60 W |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.) | 0,5 s |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού | 0,5 s |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0,51 |
| Τάση (ονομ.) | 220-240 V |
| Θερμοκρασία | |
| Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 45 °C |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης | |
| Με ρύθμιση έντασης | Όχι |

Classic filament LEDbulbs

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

| | |
|--------------------|---------------|
| Φινίρισμα λαμπτήρα | Διαφανές |
| Σχήμα λαμπτήρα | G93 [G 93 mm] |

Έγκριση και Εφαρμογή


| | |
|------------------------------------|--------|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | 7 kWh |
| Αρ. εγγραφής EPREL | 400289 |
| EyeComfort | Ναι |

Στοιχεία προϊόντος

| | |
|-----------------------------|---|
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος | LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF |
|-----------------------------|---|



| | |
|--|---|
| Πλήρες όνομα προϊόντος | LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF |
| Full EOC | 871869674245700 |
| Κωδικός παραγγελίας | 74245700 |
| Αρ. υλικού (12NC) | 929001387901 |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη | 8718696742457 |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 4 |
| EAN/UPC - Κιβώπο | 8718696742464 |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF | 95 mm | 140 mm |

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Classic filament LEDbulbs

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

