



Classic filament LEDbulbs

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1

Effetto stroboscopico	0,4
-----------------------	-----

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Classic filament LEDbulbs

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	G93

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825195
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	EyeComfort

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF
----------------------	--------------------------------------



Nome completo prodotto	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF
Full EOC	871869674245700
Descrizione codice locale	LEDFILGL60
Codice d'ordine	74245700
Codice materiale (12NC)	929001387901
Codice locale	LEDFILGL60
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696742457
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718696742464

Disegno tecnico



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	95 mm	140 mm

Fotometrie




General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF


Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Durata



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

