

# Classic filament LEDbulbs

## LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle luspærer.

### Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	806 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115,00 lm/W
Fargebetegnelse	Varmhvitt (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrom (nom.)	60 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass




# Classic filament LEDbulbs

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

