



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	397 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	99,00 lm/W


Fonctionnement et électricité	
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.41

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Miroir Crown
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387397



EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Nom de produit complet	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Code EOC	871869976351000
Code de commande	76351000
Code 12NC	929001395155
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699763510
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699763527

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

