



Classic filament LED candles and lusters

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	397 lm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	99,00 lm/W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,41
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Classic filament LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Spegelkrona
Material i lampan	Glas
Lampform	P45

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	387397
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
-------------------------	---



Fullständigt produktnamn	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Full EOC	871869976351000
Beskrivning av lokal kod	8295887
Beställningsnummer	929001395155
Materialnummer (12NC)	929001395155
Lokal kod	8295887
Räknare - antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,018 kg
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699763510
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699763527

Måttskiss



Product	D	C
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4


Classic filament LED candles and lusters

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

