



# Lampes DEL spécialisées

## 3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF

Les lampes DEL spécialisées de Philips sont l'alternative intelligente aux lampes à incandescence standard. Leur conception de lampe unique fournit des formes pour s'adapter aux utilisations standards et des économies d'énergie incroyables.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G9 [G9]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	830 [CCT of 3000K]
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	370 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	102,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	3,6 W
Courant de la lampe (nom.)	60 mA
Équivalent de puissance	40 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	78 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	Capsule
Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Non

# Lampes DEL spécialisées

Certifications énergétiques	No
EyeComfort	Oui
Conformes T20	N/A

## Conditions d'utilisation


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes
--	-----

## Données de produit

Nom du produit de la commande	3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF
-------------------------------	--------------------------------



Nom complet du produit	3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF
Code de commande	571067
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001840855
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677571061
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677571066

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF	17 mm	51,5 mm

## Données photométriques



General uniform lighting - 3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF



Light Distribution Diagram - 3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF



Spectral Power Distribution Colour - 3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF

## Lampes DEL spécialisées

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF

Lumen Maintenance Diagram - 3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/3PF

