

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27 [E27]		107,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud	Consommation électrique	1,6 3 7,5 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 2500 2200 K	Courant lampe (nom.)	43 mA
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,5

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	739280



EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Nom de produit complet	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Code EOC	871869977213001
Code de commande	77213001
Code 12NC	929001888655
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699772130
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699772802

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60
E27WWCLND RF1SRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND
RF1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND
RF1SRT4

