



SceneSwitch Glühlampenform



LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E14 [E14]		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Flackerwert (PstLM)	0,9
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Energieverbrauch	1 2,5 5 W
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Lampenstrom (Nom)	33 mA
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2500 2200 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V

SceneSwitch Glühlampenform


Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	739281
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869977215400
Bestellcode	77215400
Material-Nr. (12NC)	929001888855
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699772154
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699772161


Abmessungsskizzen

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4





Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

