

LEDbulbs SceneSwitch

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Algunas situaciones requieren una luz fría, en otras es más aconsejable el ambiente de una luz cálida acogedora. Con las Philips Lámparas LED SceneSwitch puede disponer de distintos ajustes de iluminación con solo una bombilla. Además, no se necesita regulador. Optimice su iluminación para relax, hobbies, ocio o trabajo. Con solo pulsar un interruptor. Funciona con el interruptor que ya tiene. No se requiere instalación adicional.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Código de color	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Designación de color	Cálido/Extracálido/Muy cálido
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 2500 2200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	0,9
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	1,2,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	33 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

LEDbulbs SceneSwitch

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	739281
EyeComfort	Si

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
-------------------------------	---



Nombre completo del producto	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Full EOC	871869977215400
Código de pedido	77215400
Código 12NC	929001888855
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699772154
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699772161

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW
CLND 1SRT4

LEDbulbs SceneSwitch

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

