



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (Nom)	109,00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	4,3 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,41
Spannung (Nom)	220–240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387402
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


## Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen	No
Leuchten möglich	

## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Gesamt-Produktcode	871951434726700
Bestellcode	34726700
Material-Nr. (12NC)	929001889792
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347267
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347274



## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm


# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

## CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

