



# Specialty Lamps

## 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

La lámpara para fiestas Philips en formato A entrega luz y color brillantes para una amplia variedad de aplicaciones. Ideal para las ocasiones especiales, las fiestas y los días festivos. La lámpara Philips Dusk to Dawn A19 está equipada con un sensor de luz incorporado que enciende las luces automáticamente cuando se pone el sol y las apaga cuando sale el sol. Las lámparas Philips de 3 vías en formato A entregan una luz omnidireccional perfecta para la iluminación general de habitaciones. Esta lámpara crea una atmósfera confortable al ofrecer tres niveles de potencia de luz blanca suave que no destiñe las telas ni los muebles.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Información técnica sobre la luz	
Código de color	Green
Ángulo de haz (nominal)	330 °
Designación de color	Verde
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W

Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.40
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	125 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Verde
Material del foco	Cristal
Forma del foco	A19
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

## Specialty Lamps

EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	N/A
Innovaciones en LED	EyeComfort

### Condiciones de aplicación


se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF
Nombre del producto completo	4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF



Código del pedido	929001937453
N.º de material (12NC)	929001937453
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0.030 kg
EAN/UPC: producto/caja	046677568870
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677568875

## Plano de dimensiones



Product	D	C
4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF	60 mm	106 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

General uniform lighting - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

# Specialty Lamps

## Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - 4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF

