



Аксессуары

CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда с матовой отделкой этот шнур Philips придаст уют вашему жилому помещению. Рекомендуется использовать со светодиодной лампой E27 из винтажной, современной или классической линейки для создания полноценного образа.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Да
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Эффективность (номинальная) (ном.)	0,00 лм/Вт
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	40 Вт
Ток лампы (ном.)	330 мА
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение с
Напряжение (ном.)	120–240 В

Условия эксплуатации	
Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU
Полное название продукта	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU
Полный код продукта	871869962405700
Код заказа	929001977801
Материал № (12NC)	929001977801
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699624057
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699624064