



## Аксессуары

### CORD/modern/E27/black 1CT EU RF

Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда с матовой отделкой этот шнур Philips придаст уют вашему жилому помещению. Рекомендуется использовать со светодиодной лампой E27 из винтажной, современной или классической линейки для создания полноценного образа.

#### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	10 950 часов
Цикл переключения	25 000
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Да
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Эффективность (номинальная) (ном.)	0,00 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	40 В
Ток лампы (ном.)	330 mA
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s

Напряжение (ном.)	120–240 Вт
-------------------	------------

Условия эксплуатации	
Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF
Полное название продукта	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF
Полный код продукта	871869616776200
Код заказа	929001977901
Материал № (12NC)	929001977901
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696167762
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699624088