



# Lampes spécialisées

## 8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB

La lampe de fête Philips de forme A fournit une lumière éclatante et des couleurs à une grande variété d'utilisation. Idéale pour les occasions spéciales, les fêtes et les vacances. L'ampoule Philips pour éclairage crépusculaire A19 est équipée d'un capteur de lumière intégré qui allume la lumière automatiquement lorsque le soleil se couche et l'éteint lorsque le soleil se lève. Les lampes Philips à trois intensités de forme A fournissent un éclairage omnidirectionnel parfait pour l'éclairage général d'une pièce. Cette lampe crée une atmosphère confortable en fournissant 3 niveaux de puissance de lumière blanche et douce qui ne décolore pas les tissus et les meubles.

### Données du produit

Renseignements généraux		Équivalent de puissance	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]		40 W
Durée de vie nominale	10 950 h	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Cycle de commutation	20 000	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Durée de vie nominale (heures)	10 950 h	Facteur de puissance (fraction)	0.5
Lighting Technology	LED	Tension (nom.)	120 V
Données techniques sur l'éclairage		Température	
Angle du faisceau (nom.)	120 °	T boîtier maximum (nom.)	80 °C
Constance de la couleur	-	Commandes et gradation	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	-	Intensité variable	Non
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Mécanique et boîtier	
Fonctionnement et électricité		Finis des ampoules	Givré
Line Frequency	60 Hz	Matériau de l'ampoule	Plastique
Fréquence d'entrée	60 Hz	Forme de l'ampoule	A19
Consommation	8 W		
Courant de la lampe (nom.)	115 mA		

# Lampes spécialisées

## Approbation et utilisation


Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations en matière de DEL	EyeComfort

## Données de produit

Nom du produit de la commande	8W (60W) E26 Blue Bulb
Nom complet du produit	8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB



Code de commande	463240
Numéro de matériau (12 CN)	929001998005
Numérateur – Quantité par emballage	1
Poids net (pièce)	0,060 kg
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677463243
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677463248

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
8W (60W) E26 Blue Bulb	60 mm	107 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB



General uniform lighting - 8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB



Light Distribution Diagram - 8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB

## Lampes spécialisées

### Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB

Life Expectancy Diagram

