



LEDLamps

LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Lampu LED sangat cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Kompatibel dengan sebagian besar peralatan yang ada dan dirancang sebagai pengganti retrofit untuk lampu pijar dan lampu halogen, lampu LED menghadirkan penghematan energi yang begitu besar dan meminimalkan biaya perawatan.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	12.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED

Teknis Lampu	
Kode Warna	830 [CCT of 3000K]
Kode Warna	830 [CCT of 3000K]
Sudut Cahaya (Nom)	150 °
Flux Cahaya	1.650 lm
Penandaan Warna	Putih (WH)
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	113 lm/W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Keamanan fotobiologis menurut EN 62471	RG1

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	14,5 W

Arus Lampu (Nom)	135 mA
Watt yang Setara	120 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0,51
Tegangan (Nom)	220-240 V

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
T-Case Maksimum (Nom)	90 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Material Bohlam	Plastik
Bentuk Bohlam	A67


Penyetujuan dan Aplikasi	
Penggunaan Energi kWh/1000 h	15 kWh
Sesuai EU RoHS	Ya

LEDLamps

EyeComfort	Tidak
Kondisi Aplikasi	
Apakah dapat digunakan dalam luminer tertutup	No
Data Produk	
Nama produk pesanan	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR
Nama lengkap produk	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR



Kode produk lengkap	871869964047700
Kode urutan	929002003849
No. Material (12NC)	929002003849
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Berat Bersih (Bagian)	0,131 kg
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699640477
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718699640484

Dimensional drawing



Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	68 mm	132 mm

Photometric data




General uniform lighting - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Light Distribution Diagram - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

LEDLamps

Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

