



LEDLamps

LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Світлодіодні лампи ідеально підходять для загального освітлення. Світлодіодні лампи, сумісні з більшістю існуючих світильників і призначені для заміни ламп розжарювання та галогенних ламп, забезпечують величезну економію енергії та мінімізують витрати на обслуговування

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	50 000
Розрахований термін служби (годин)	12 000 година (-н)
Технології освітлення	LED

Світлотехнічні	
Код кольору	865 [CCT of 6500K]
Код кольору	865 [CCT of 6500K]
Кут променя (ном.)	150 °
Світловий потік	1 800 lm
Позначення кольору	Холодне денне світло
Світловіддача (номінальна) (ном.)	124 lm/W
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Однорідність кольору	<6
Індекс кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1

Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz

Споживана потужність	14,5 W
Струм у лампі (ном.)	135 mA
Еквівалент потужності у ватах	120 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51
Напруга (ном.)	220-240 V

Температура	
Діапазон температури навколишнього середовища	від -20 °C до +45 °C
Макс. T-Case (ном.)	90 °C

Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ni

Механічні деталі й корпус	
Покриття лампи	Матовий
Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	A67


Затвердження й застосування	
Споживання енергії кВт/1000 год	15 kWh

LEDLamps

Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
EyeComfort	Hi
Інструкція із застосування	
чи можна використовувати в закритих світильниках	No
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR
Повна назва виробу	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR


Повний код виробу	871869964049100
Код замовлення	929002003949
Номер матеріалу (12NC)	929002003949
Чисельник — кількість в упаковці	1
Вага нетто (шт.)	0,130 kg
EAN/UPC - Product/Case	8718699640491
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	6
EAN/UPC - корпус	8718699640507

Розміри




Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	68 mm	132 mm

Фотометричні дані




Light Distribution Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Фотометричні дані



General uniform lighting - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

