



LEDLamps

LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Lampu LED sangat cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Kompatibel dengan sebagian besar peralatan yang ada dan dirancang sebagai pengganti retrofit untuk lampu pijar dan lampu halogen, lampu LED menghadirkan penghematan energi yang begitu besar dan meminimalkan biaya perawatan.

Product data

Informasi Umum		Watt yang Setara	
Tutup-Dasar	E27		160 W
Nominal masa pakai	15.000 jam	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Siklus Sakelar	50.000	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Nilai Masa Pakai (Jam)	12.000 jam	Faktor Daya (Fraksi)	0,51
Teknologi Pencahayaan	LED	Tegangan (Nom)	220-240 V
Teknis Lampu		Suhu	
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]	Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Sudut Cahaya (Nom)	150 °	T-Case Maksimum (Nom)	90 °C
Flux Cahaya	2.300 lm	Kontrol dan Peredupan	
Penandaan Warna	Cool Daylight	Dapat diredupkan	Tidak
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	121 lm/W	Mekanis dan Housing	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Lapisan bohlam	Suram
Konsistensi Warna	<6	Material Bohlam	Plastik
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Bentuk Bohlam	A80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %	Penyetujuan dan Aplikasi	
Keamanan fotobiologis menurut EN 62471	RG1	Penggunaan Energi kWh/1000 h	19 kWh
Pengoperasian dan Kelistrikan		Sesuai EU RoHS	Ya
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz	EyeComfort	Tidak
Konsumsi Daya	19 W		
Arus Lampu (Nom)	170 mA		

LEDLamps

Kondisi Aplikasi


Apakah dapat digunakan dalam lumener tertutup No

Data Produk

Nama produk pesanan	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR
Nama lengkap produk	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR
Kode produk lengkap	871869964053800


Kode urutan	929002004149
No. Material (12NC)	929002004149
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Berat Bersih (Bagian)	0,147 kg
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699640538
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718699640545

Dimensional drawing




Product	D	C
LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	80 mm	155 mm

Photometric data



©2023 Philips Lighting B.V. Page 11




General uniform lighting - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

LEDLamps

Photometric data




Light Distribution Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

