



LEDLamps

LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Lampu LED sangat cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Kompatibel dengan sebagian besar peralatan yang ada dan dirancang sebagai pengganti retrofit untuk lampu pijar dan lampu halogen, lampu LED menghadirkan penghematan energi yang begitu besar dan meminimalkan biaya perawatan.

Product data


Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	12.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED
Teknis Lampu	
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]
Sudut Cahaya (Nom)	150 °
Flux Cahaya	2.300 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	121 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Keamanan fotobiologis menurut EN 62471	RG1
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	19 W
Arus Lampu (Nom)	170 mA
Watt yang Setara	160 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0,51
Tegangan (Nom)	220-240 V
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	90 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Material Bohlam	Plastik
Bentuk Bohlam	A80
Berat Bersih (Bagian)	0,147 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Penggunaan Energi kWh/1000 h	19 kWh
Sesuai EU RoHS	Ya
EyeComfort	Tidak

LEDLamps

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Kondisi Aplikasi	
Apakah dapat digunakan dalam luminer tertutup	No
Data Produk	
Nama produk pesanan	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR
Nama lengkap produk	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR



Kode produk lengkap	871869964053800
Kode urutan	929002004149
No. Material (12NC)	929002004149
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699640538
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718699640545

Dimensional drawing



Product	D	C
LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	80 mm	155 mm

Photometric data




General uniform lighting - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

LEDLamps

Photometric data




Light Distribution Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

