



LEDLamps

LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Світлодіодні лампи ідеально підходять для загального освітлення. Світлодіодні лампи, сумісні з більшістю існуючих світильників і призначені для заміни ламп розжарювання та галогенних ламп, забезпечують величезну економію енергії та мінімізують витрати на обслуговування

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номинальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	50 000
Розрахований термін служби (годин)	12 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Світлотехнічні	
Код кольору	865 [CCT of 6500K]
Кут променю (ном.)	150 °
Світловий потік	2 300 lm
Позначення кольору	Холодне денне світло
Світловіддача (номінальна) (ном.)	121 lm/W
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Однорідність кольору	<6
Індекс кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	19 W

Струм у лампі (ном.)	170 mA
Еквівалент потужності у ватах	160 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51
Напруга (ном.)	220-240 V

Температура	
Діапазон температури навколишнього середовища	від -20 °C до +45 °C
Макс. T-Case (ном.)	90 °C

Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні

Механічні деталі й корпус	
Покриття лампи	Матовий
Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	A80


Затвердження й застосування	
Споживання енергії кВт/1000 год	19 kWh

LEDLamps

Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
EyeComfort	Hi
Інструкція із застосування	
чи можна використовувати в закритих світильниках	No
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR
Повна назва виробу	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR



Повний код виробу	871869964053800
Код замовлення	929002004149
Номер матеріалу (12NC)	929002004149
Чисельник — кількість в упаковці	1
Вага нетто (шт.)	0,147 kg
EAN/UPC - Product/Case	8718699640538
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	6
EAN/UPC - корпус	8718699640545

Розміри



Product	D	C
LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	80 mm	155 mm

Фотометричні дані




General uniform lighting - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

LEDLamps

Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

