



# CorePro LED lineales R7S

## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7s
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	2.460 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	140,00 lm/W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	17,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Equivalente de potencia	150 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	102 °C

Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Lineal

# CorePro LED lineales R7S

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
Número de registro EPREL	397597
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí

## Condiciones de aplicación


se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
-------------------------------	---



Nombre completo del producto	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Full EOC	871869964673800
Código de pedido	64673800
Código 12NC	929002016602
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,095 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699646738
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718699646745

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


# CorePro LED lineales R7S

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



LEDspot R7S 230V

