



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	E27 [E27]		115,00 lm/W
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	20.000	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM)	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
CE-Zeichen	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	7 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	60 mA
		Äquivalente Leistung	60 W

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220–240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	G120 [G 120 mm]

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

EPREL Registrierungsnummer	400294
EyeComfort	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
Gesamt-Produktcode	871869964817600
Bestellcode	64817600
Material-Nr. (12NC)	929002025201
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699648176
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699648183

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

